

Aura





Descripció

Estructura fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini d'1,4 mm de gruix. Disposa de dos respallers independents regulables en 5 posicions.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Matalàs de 8 cm fabricat amb escuma sintètica i cobert amb teixit nàutic.

El **teixit nàutic** està compost per una barreja de vinil i polièster que li confereix alta resistència a l'abració i impermeabilitat, evitant l'absorció de líquids i facilitant la seva neteja. Ofereix una excel·lent resistència als rajos ultravioleta, mantenint la intensitat dels seus colors.

Accessoris: Taps i tacs fabricats amb PVC.

Producte **certificat** acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Annual: Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

Acabats

Estructura





Blanc

Matalàs



Nàutic blanc

Mesures i capacitat



Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	192x162x34 cm	45 kg	1,06 m ³





Descripción

Estructura fabricada con un perfil de aleación de aluminio de 1,4 mm de grosor. Dispone de dos respaldos independientes regulables en 5 posiciones.

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores, de acuerdo con las especificaciones internacionales QUALICOAT y las normativas ISO-2409 e ISO-2360.

Colchón de 8 cm fabricado con espuma sintética y cubierto con tejido náutico.

El **tejido náutico** está compuesto por una mezcla de vinilo y poliéster que le confiere alta resistencia a la abrasión e impermeabilidad, evitando la absorción de líquidos y facilitando su limpieza. Ofrece una excelente resistencia a los rayos ultravioleta, manteniendo la intensidad de sus colores.

Accesorios: Tapones y tacos fabricados con PVC.

Producto **certificado** de acuerdo con la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-2:2017.

Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual: Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas. Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta. Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

Anual: Reparar los daños que pueda tener la pintura. Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones: Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para su limpieza. Utilizar siempre productos con PH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

Acabados

Estructura





Blanco

Colchón



Náutico blanco

Medidas y capacidad



Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	192x162x34 cm	45 kg	1,06 m ³





Description

Estructura fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini d'1,4 mm de gruix. Disposa de dos respatlles independents regulables en 5 posicions.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Matalàs de 8 cm fabricat amb escuma sintètica i cobert amb teixit nàutic.

El **teixit nàutic** està compost per una barreja de vinil i polièster que li confereix alta resistència a l'abradió i impermeabilitat, evitant l'absorció de líquids i facilitant la seva neteja. Ofereix una excel·lent resistència als rajos ultravioleta, mantenint la intensitat dels seus colors.

Accessoris: Taps i tacs fabricats amb PVC.

Producte **certificat** acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.

Maintenance

Weekly: Visual check of the general condition, removing dirt and ensuring there are no broken parts or damage that could be a danger to users.

Monthly: Check that the aluminum structure has no damage or deep scratches. Check the structural strength and stability. Check the condition of the caps and studs.

Annual: Repair any damage to the paint. Replace any worn or damaged parts.

Wintering and storage: Clean with soapy water and a soft cloth. Remove damp stains, sand and seawater. Store horizontally in a dry place.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture parts for other brands. If the product is subject to heavy use, maintenance checks must be carried out more frequently. Do not use the product until maintenance is completed. Do not use aggressive chemicals to clean the product. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth to clean the product.

Finishes

Structure





White

Matress



Nautical white

Measures and capacity



Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	1 u.	192x162x34 cm	45 kg	1,06 m ³





Description

Structure fabriquée avec un profilé en alliage d'aluminium de 1,4 mm d'épaisseur. Dispose de deux dossiers indépendants réglables sur 5 positions.

Peinture en poudre à base de résines polyester offrant une grande résistance à la lumière et aux environnements extérieurs, conforme aux spécifications internationales QUALICOAT et aux normes ISO-2409 et ISO-2360.

Matelas de 8 cm fabriqué en mousse synthétique et recouvert de tissu nautique.

Le **tissu nautique** est composé d'un mélange de vinyle et de polyester, ce qui lui confère une haute résistance à l'abrasion et une imperméabilité, évitant l'absorption de liquides et facilitant son nettoyage. Il offre une excellente résistance aux rayons ultraviolets, tout en maintenant l'intensité des couleurs.

Accessoires: bouchons et patins fabriqués en PVC.

Produit **certifié** conforme à la norme européenne de sécurité EN-581-1:2017 et EN-581-2:2017.

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

Mensuel: Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Annuel: Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hivernage et stockage: Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer. Stocker horizontalement dans un endroit sec.

Observations: Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques. Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment. N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit. Toujours utiliser des produits avec un pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Finitions

Structure





Blanc

Matelas



Nautique blanc

Dimensions et capacité



Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	1 u.	192x162x34 cm	45 kg	1,06 m ³

